

## TECH280P 8V SC150 - TRANSPORTADORES NEUMÁTICOS



AGROALIMENTARIO



QUÍMICO FARMACÉUTICO



CAFÉ/TÉ/TABACO



MADERA



- ✓ Personalizable y configurable de acuerdo a las necesidades específicas
- ✓ Instalación simple, puesta en servicio, uso, desinfección
- ✓ Sin estorbo y contaminación ambiental
- ✓ Sistema certificado CE, uso de alimentos, FDA, amplia gama de accesorios disponibles
- ✓ Aumento de la productividad
- ✓ Bajo impacto económico inicial y costos operativos reducidos
- ✓ Calidad inalterada e integridad del producto
- ✓ Mejores condiciones de trabajo e higiene
- ✓ Sistema equipado con una bomba Venturi de alta eficiencia y bajo consumo



### UNIDAD ASPIRANTE

Presión de alimentación de aire	bar	5 - 6
Caudal de aire máximo	m <sup>3</sup> /h	170 - 200 - 220
Depresión máxima	mmH <sub>2</sub> O	600 - 700 - 700
Nº Venturi		8



### UNIDAD FILTRANTE

Consumo limpieza aire	NI/min	510 - 700 - 910
-----------------------	--------	-----------------



### UNIDAD DE DESCARGA

Diámetro de descarga	mm	150
Tipo de descarga		Válvula de Clapet



### UNIDAD DE CARGA

Peso	kg	21
Volumen de carga máx.	l	8
Diámetro línea de transporte	mm	50
Dimensiones	cm	Ø280 - h750



## UNIDAD ASPIRANTE

Unidad de aspiración de alta eficiencia realizada con una bomba de vacío Venturi completa con silenciador.



## UNIDAD FILTRANTE

Unidad de filtro de cartucho en poliéster alimentario antiestático, certificado por la FDA, con un promedio de 1  $\mu\text{m}$  con sistema de limpieza de filtro estático y automático



## UNIDAD DE CARGA Y DESCARGA

Unidad de carga en forma de cono truncado con entrada del producto tangencial.  
Unidad de descarga con válvula de clapet



## UNIDAD DE CONTROL

Mando a distancia y unidad de control neumático a 3 metros de la unidad de carga.



## ACCESORIOS DISPONIBLES

- ✓ Manguera certificada FDA
- ✓ Lanza de aspiración
- ✓ Tolva de entrada del producto



## OPCIONES

- ✓ VIBRADOR NEUMÁTICO
- ✓ COMPONENTES DE ACERO INOXIDABLE AISI316
- ✓ VÁLVULA DE VACIADO DE LA LÍNEA DEL PRODUCTO
- ✓ PARTES EN CONTACTO CON PULIDO ESPEJO
- ✓ KIT DE FIJACIÓN O CONEXIÓN A OTROS SISTEMAS