

PRO280P 4V - TRANSPORTEUR PNEUMATIQUE



AGROALIMENTAIRE



PHARMACEUTIQUE



CAFÉ, THÉ, TABAC



BOIS



- ✓ Personnalisable et configurable selon les exigences spécifiques
- ✓ Installation, mise en service, utilisation et assainissement simples
- ✓ Aucun encombrement et pollution environnementale
- ✓ Système certifié CE utilisation alimentaire, FDA, large gamme d'accessoires disponibles
- ✓ Augmentation de la productivité
- ✓ Impact économique bas et réduction coûts de gestion
- ✓ Qualité inaltérée et intégrité conservée du produit
- ✓ Conditions d'opération et hygiénique améliorées
- ✓ Système muni d'une pompe à Venturi à haute efficacité et basse consommation



UNITÉ D'ASPIRATION

Pression d'alimentation en air	bar	5-6
Débit d'air maximum	m ³ /h	85 - 110 -130
Dep. Maximale□	mbar	600 - 700 - 700
N° Venturi		4



UNITÉ DE FILTRATION

Matériel filtrant - Classe	IEC 60335-2-69	Polyester - ANT M
Consommation nettoyage air□	NI/min	260 - 370 - 490



UNITÉ DE DÉCHARGEMENT

Diamètre de décharge□	mm	100
Type de décharge□		Clapet équilibré



UNITÉ DE CHARGEMENT

Poids	kg	16
Volume de charge maximum□	lt	8
Diamètre ligne de transport□	mm	40-50
Dimensions	cm	Ø280 - h720



Capacité de transp. kg/h	1.000	500	-
Distance□ Mt	5	10	15



UNITÉ D'ASPIRATION

Unité aspirante à haute efficacité réalisée avec pompe de vide à venturi avec silencieux.



UNITÉ DE FILTRATION

Unité de filtre à cartouche en polyester alimentaire antistatique, certifié FDA, moyenne 1 µm avec système de nettoyage du filtre statique et automatique.



UNITE DE CHARGEMENT ET DECHARGEMENT

Unité de charge tronconique à corps unique avec entrée de produit tangentielle.

Unité de décharge avec obturateur équilibré et réglable



UNITE DE CONTROLE

Unité de commande et contrôle pneumatique à distance de 3 mètres de l'unité de charge.



ACCESSOIRES DISPONIBLES

- ✓ Tube flexible certifié FDA
- ✓ Lance d'aspiration
- ✓ Tremie de prise de produit



EN OPTION

- ✓ VIBREUR PNEUMATIQUE
- ✓ COMPOSANTS EN ACIER INOX AISI316
- ✓ VANNE DE VIDANGE LIGNE PRODUIT
- ✓ PARTIE EN CONTACT AVEC POLISSAGE MIROIR
- ✓ KIT DE FIXATION OU CONNEXION AUX AUTRES SYSTEMES